

Ascom Myco 4

Smartphonen til smartere kommunikation og samarbejde



Den nye Myco™ 4 fra Ascom er mere end blot en telefon. Myco 4 samler funktioner og egenskaber fra flere enheder i én robust, desinfektionsklar og professionel smartphone – den ideelle platform for medarbejdere og ledelse, der ønsker smartere kommunikation og samarbejde på arbejdspladsen.

Myco 4 er specialbygget til at levere værdi:

- Hjælper med at konsolidere enheder, forbedre driftseffektiviteten og reducere de samlede ejeromkostninger
- En robust smartphone i professionel kvalitet, der kan holde til de barske krav, der stilles i professionelle arbejdsmiljøer
- Hjælper personalet med at føle sig trygge med det nyeste inden for personlig alarmfunktionalitet
- Sikrer tidskritisk kommunikation og samarbejde, hvor den rette information er i de rette hænder på det rette tidspunkt

Med Myco 4 er du klar til at overvinde dine mest kritiske udfordringer på arbejdspladsen – og tage det næste vigtige skridt fremad.

Lavere samlede ejeromkostninger

- Den giver mulighed for at konsolidere og forbedre effektiviteten med en enkelt enhed af professionel kvalitet, der opfylder brugsscenarierne for flere forskellige enheder uden at gå på kompromis med ydeevnen
- Ydermere kan du konsolidere og dele enheder på tværs af flere vagthold, hvilket maksimerer brugbarheden og nedbringer det samlede antal nødvendige enheder

- Hurtigere investeringsafkast og effektivitetsgevinster kan opnås med færre enheder fordelt på tværs af organisationen end med en enkelt enhed pr. bruger
- Robust design vil sandsynligvis give længere levetid med færre udgifter til reparation og ombygning i forhold til almindelige smartphones
- Desinfektionsklar og nem at rengøre, hvilket understøtter forbedrede protokoller for infektionskontrol og desinfektionsprocedurer

Til professionelle brugere og arbejdspladser

- Holdbart og robust design – specialbygget til at kunne klare selv de mest barske arbejdsmiljøer
- Kan rengøres og er modstandsdygtig over for mange desinfektionsmidler og -klude
- Lang batterilevetid, der er designet til at holde gennem hele arbejdsdøgnet
- Hot-swap-batteri maksimerer kontinuiteten i arbejdsgangen uden afbrydelse, nedlukning eller genstart
- Delbar og sikker – beskytter informationssikkerheden, da system-/applikationsdata automatisk slettes, når brugeren logger ud, eller Myco 4 kobles i opladeren



Sikkerhed og tryghed for personalet

- Avancerede personlige alarmfunktioner, der beskytter og beroliger ene-arbejdere
- Manuel alarmknap placeret tydeligt oven på telefonen
- Automatisk Man-Down- eller No-Movement-alarm, hvis brugeren er forhindret i kontakt
- Flere supportede lokationsteknologier til at udpege brugerens sidst kendte lokation og kørselsretning
- Automatisk lydløst opkald efter alarm gør det muligt for beredskabsteams at lytte med, når de nærmer sig
- Valgfri træksnorsalarm, hvis nogen forsøger at fravriste den mobile enhed

Missionskritisk kommunikation og samarbejde

- Pålidelig og gennemprøvet teknologi betyder, at brugerne aldrig går glip af en besked eller et opkald
- Optimeret Wi-Fi-ydeevne på farten med problemfri overgang mellem Wi-Fi-adgangspunkter, der sikrer fremragende opkaldskvalitet og dataforbindelse inden for dækningsområdet
- Flerfarvet LED-lys giver øjeblikkelige notifikationer, så brugerne nemt kan skelne mellem indkommende alarmtyper og prioriteringsniveauer
- Forbedret Android-sikkerhed med app-sandboxing, der beskytter alle data, som sendes til og fra den mobile enhed
- FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 validerede kryptografiske moduler – der overholder strenge krav til informationssikkerhed hos statslige myndigheder over hele verden
- Hot-swap-batteriprocedure sikrer nul nedetid og ingen afbrydelse af igangværende kommunikation, herunder kritiske alarmer
- Missionskritiske apps og tjenester overvåges aktivt og genstartes automatisk, hvis de af en eller anden grund mislykkes

Ascom Myco 4 modeller

Funktioner	Mobilstregkode Wi-Fi	Stregkode Wi-Fi	Wi-Fi
Android OS – med Ascoms missionskritiske udvidelser	●	●	●
5,5" berøringfølsom skærm	●	●	●
Hot swappable batteri Høj kapacitet, nemt at udskifte, adgang til batteriets sundhedstilstand	●	●	●
Flerfarvet LED-notifikationslys (øverst)	●	●	●
Fingeraftryklæser	●	●	●
Robust design – høj slag- og faldfasthed	●	●	●
IP68 med høj rengøringsvenlighed Understøtter desinfektionsprotokoller, dvs. høj modstandsdygtighed over for UV-stråler og kemisk korrosion fra desinfektionsrensninger og opløsningsmidler	●	●	●
Bagkamera på 50 megapixels Frontkamera med 8 megapixels	●	●	●
4 programmerbare multifunktionsknapper	●	●	●
USB-C-port	●	●	●
Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 (BLE)	●	●	●
Indbygget SIP-telefonificeret interop med større IP-PBX'er	●	●	●
Professionel stregkodescanner med integreret sigte	●	●	–
Træksnor – avancerede personlige alarmfunktioner	●	●	–
Infrarød (IR) søger	●	●	–
5G mobil – Dual SIM/eSIM	●	–	–

Ascom Myco 4 smartphone – tekniske specifikationer

PLATFORM OS: Android 12 CPU: Qualcomm 6490, 2GHz Octa-core Hukommelse: 6 GB Ram, 128 GB Flash	HUS Mål: 154,6 x 72,6 x 18,9 mm (6,08 x 2,85 x 0,74 tommer) med strekkodelæser, 154,6 x 72,6 x 13,1 mm (6,08 x 2,85 x 0,51 tommer) uden strekkodelæser Vægt: 253 g (8,9 oz) med strekkodelæser, 233 g (8,2 oz) uden strekkodelæser 4 multifunktionsknapper: 1 øverst og 3 på siderne
SENSORER Accelerometer med tre akser Gyroskop med tre akser Nærhedssensor Belysningssensor Kompass Ascom IR-positionering*	SKÆRM Type: Full HD, 2160 x 1080 Størrelse: 5,5" Multitouch: Decapoint kapacitiv touch Beskyttelse: Corning® Gorilla® Glass 5
KOMMUNIKATION WLAN: Wi-Fi 6E Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 802.11 k/r/v fast transition roaming Wi-Fi 802.11 mc til lokalisering Wi-Fi 802.11 w Wi-Fi 802.11 u Bluetooth: 5.2 GNSS: GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS NFC: Forum Type 1-5	MOBILNET* GSM: 850/900/1800/1900 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8) LTE FDD: B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B26, B28 LTE TDD: B38, B40, B41 5G: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 SIM: Nano-SIM + eSIM
IP-KLASSIFICERING IP68: 1,5 m i 30 minutter	BATTERI Type: Brugerudskifteligt 4000 mAh
OPTISKE ENHEDER Frontkamera: 8 MP Bagudvendt kamera: 50 MP, 6120 x 8160 pixels, autofokus, blitz Flerfarvet LED-visning foroven Strekkodescanner: 1D/2D-strekkoder SE4720*	PORTE USB: USB-C CIC: Stik til kompatible laderacks og bordopladere

*Fås i nogle produktvarianter

ascom

Ascom Danmark A/S

Naverland 3
2665 Vallensbæk Strand
Danmark
info@ascom.dk
Telefon: + 45 70 20 38 83
ascom.com/da

Om Ascom

Ascom er en global leverandør af ICT- og mobile workflow-løsninger til sundhedssektoren. Vores mål er at lukke digitale informationshuller og skabe det bedst tænkelige beslutningsgrundlag – når som helst og hvor som helst. Derfor fokuserer vi på at udvikle forretningskritiske, realtime-løsninger til miljøer, hvor mobilitet, fleksibilitet og tid er afgørende faktorer. Ascom råder over en unik portefølje af produkter og softwareløsninger, som gør det muligt at skræddersy løsninger, der skaber smidige, effektive workflows i sundhedssektoren, industrien og det ailbranchen.

Ascoms hovedkontor ligger i Baar i Schweiz med datterselskaber i 18 lande og 1.300 medarbejdere på verdensplan. Ascom (ASCN) er noteret på SIX Swiss Exchange i Zürich.