

Ascom Myco 4

En smartphone för smartare kommunikation och samarbete

Ascoms Myco 4 är mer än bara en telefon. Myco 4 är det perfekta gränssnittet för personal och ledning som är ute efter smartare kommunikation och samarbete på jobbet, eftersom den sammanför funktioner från flera enheter till en enda robust desinficerbar smartphone.



Myco 4 är byggd för att leverera värde:

- Hjälper er att sammanföra era enheter, effektivisera verksamheten och sänka den totala ägandekostnaden (TCO)
- Ni får en tålig smartphone i proffskvalitet som är utformad för att klara tuffa krav för yrkesmässigt bruk
- Hjälper personalen att känna sig trygg med den senaste tekniken för personalarm
- Säkerställer verksamhetskritisk kommunikation och samarbete där rätt information finns på rätt plats vid rätt tidpunkt

Med Myco 4 är ni redo att övervinna era mest kritiska utmaningar på jobbet – och ta nästa viktiga steg framåt.


För lägre total ägandekostnad

- Möjlighet att konsolidera och förbättra effektiviteten med en enda professionell enhet som uppfyller användningsområdena för flera olika enheter, utan att kompromissa med prestandan
- Möjlighet att sammanföra och dela enheter mellan flera skift, samtidigt som det totala antalet enheter som krävs minskar
- Snabbare avkastning på investeringen och effektivitetsvinster kan uppnås med färre enheter som delas inom organisationen än med en enhet per användare

- Robust design innebär längre livslängd och lägre reparations- och utbyteskostnader jämfört med konsumenttelefoner
- Desinficerbar och lätt att rengöra, vilket gör den lämpad för miljöer med strikta hygienkrav

För yrkesmässig användning på arbetsplatsen

- Hållbar och robust konstruktion – specialbyggd för att klara även de tuffaste arbetsmiljöerna
- Kan rengöras och tål de flesta desinfektionsvätskor och våtservetter
- Lång batteritid för att klara ett helt arbetsskift
- Hotswap-batteri maximerar arbetsflödets kontinuitet utan avbrott, avstängning eller omstart
- Delbar och säker – bevarar informationssäkerheten eftersom programdata raderas automatiskt när användaren loggar ut eller när Myco 4 är dockad i laddaren
- 4 anpassningsbara multifunktionsknappar för snabb aktivering av funktioner som används ofta: larm, streckkodsläsare, nödnummer, applista, push-to-talk, ficklampa med mera.
- Professionell streckkodsläsare med inbyggt sikte eller kamerabaserad streckkodsläsare, beroende på variant
- Olika bäralternativ som passar alla Myco 4-varianter – med klämma, vridbar klämma eller utan klämma



För personalens säkerhet och trygghet

- Avancerade funktioner för personlarm ger skydd och trygghet för ensamarbetare
- Manuell larmknapp placerad på handenhetens ovansida
- Automatiskt fall- och orörlighetslarm om användaren själv inte kan larma
- Flera lokaliseringstekniker som stöds för att peka ut användarens senast kända plats och färdriktning
- Automatiskt tyst samtal efter larm gör det möjligt för responsteam att lyssna när de närmar sig
- Rycklarm (tillval) om handenheten fråntas med våld

För verksamhetskritisk kommunikation och samarbete

- Tillförlitlig, beprövad teknik innebär att användarna aldrig missar ett meddelande eller ett samtal
- Wi-Fi optimerad för rörelse med sömlös överlämning mellan accesspunkter för att säkerställa god samtalskvalitet och dataanslutning inom täckningsområdet
- Ascom Myco 4 kombinerar de bästa egenskaperna hos DECT och Wi-Fi för att erbjuda oöverträffad prestanda, tillförlitlighet och användarupplevelse

- Flerfärgat LED-ljus ger användarna tillgång till färgkodade aviseringar så att de snabbt kan skilja mellan inkommande larmtyper och prioritetsnivåer utan att behöva titta på skärmen
- Profilställningarna ändras automatiskt vid laddning baserat på specifik laddare. Telefonen kan exempelvis vara ljudlös i ett laddningsställ men avge en allt starkare ringsignal i en skrivbordsladdare i ett vilorum för jourpersonal
- Förbättrad säkerhet i Android med sandboxing i appar för att skydda all data som skickas till och från handenheten
- Kryptomodul certifierad enligt FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-3 – uppfyller de stränga krav på informationssäkerhet som ställs av statliga myndigheter världen över
- Batteribyte utan avstängning säkerställer kontinuerlig funktion utan kommunikationsavbrott, inklusive kritiska larm
- Verksamhetskritiska appar och tjänster övervakas aktivt och startas om automatiskt om de av någon anledning slutar fungera
- Anpassat Android-system för att undvika avsiktligt och oavsiktligt missbruk: minimivolym så att alla samtal och meddelanden hörs, möjlighet att dölja riskabla snabbinställningar (som flygplansläge, Wi-Fi), förhindra ändringar av hemskärmens layout, låsa lösenordsinställningar, återställa viktiga parametrar till standardvärden efter laddning osv.

Ascom Myco 4-modeller






Ascom
Myco 4



Ascom
Myco 4 Slim





Funktion	Ascom Myco 4			Ascom Myco 4 Slim	
	Wi-Fi 	5G Wi-Fi 	DECT Wi-Fi 	Wi-Fi 	5G Wi-Fi 
	SH4-AAB#	SH4-AAC#	SH4-AAD#	SH4-ABB#	SH4-ABC#
Android OS – med Ascoms verksamhetskritiska tillägg	●	●	●	●	●
5,5-tums pekskärm i färg	●	●	●	●	●
Avbrottsfritt batteribyte Hög kapacitet, lätt att byta ut, tillgång till batterihälsa	●	●	●	●	●
Flerfärgat LED-varningsljus (upptill)	●	●	●	●	●
Fingeravtrycksläsare	●	●	●	●	●
Robust konstruktion Hög slag- och falltålighet	●	●	●	●	●
IP68 och anpassad för rengöring Stöd för desinfektionsrutiner, dvs. hög beständighet mot UV- och kemisk korrosion från desinfektionsdukar och lösningsmedel	●	●	●	●	●
50 megapixel bakre kamera + 8 megapixel främre kamera	●	●	●	●	●
4 programmerbara multifunktionsknappar	●	●	●	●	●
USB-C-port	●	●	●	●	●
Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 (BLE)	●	●	●	●	●
Inbyggd SIP-telefoni Certifierad interop med ledande IP-PBX:er	●	●	●	●	●
Professionell streckodsläsare med integrerad målsökare	●	●	●	-	-
Kamerabaserad streckodsläsare	-	-	-	●	●
Rycklarm avancerad personlarmsfunktion	●	●	●	-	-
Infraröd (IR) lokalisering	●	●	●	-	-
5G mobilnät (NSA/SA och Public/ Sliced/Private) - dubbla SIM/eSIM	-	●	-	-	●
DECT med redundans för verksamhetskritisk kommunikation DECT-radio med dedikerad frekvens för samtal, personlarm och aviseringar	-	-	●	-	-

#) Fjärde positionen i artikelnumret beror på geografisk region

Kontakta din lokala Ascom-representant om du vill köpa Myco 4 eller diskutera mer i detalj hur den kan hjälpa dig och dina kollegor på er arbetsplats.

Eller kontakta oss på [ascom.com/contact](https://www.ascom.com/contact)

Ascom Myco 4 smartphone – tekniska specifikationer

<p>PLATTFORM OS: Android 13, Android 14 CPU: Qualcomm 6490, 2,7 GHz Octa-core Minne: 6 GB RAM, 128 GB Flash</p>	<p>HÖLJE Mått: - <i>Ascom Myco 4:</i> 154,6 x 72,6 x 18,9 mm (6,08 x 2,85 x 0,74 tum) - <i>Ascom Myco 4 Slim:</i> 154,6 x 72,6 x 13,1 mm (6,08 x 2,85 x 0,51 tum) Vikt: - <i>Ascom Myco 4:</i> 253 g (8,9 oz) - <i>Ascom Myco 4 Slim:</i> 233 g (8,2 oz) 4 flerfunktionsknappar: 1 på ovansidan och 3 på sidorna</p>
<p>SENSORER Treaxlig accelerometer Treaxligt gyroskop Närhetssensor Ljussensor Kompass Ascom IR-lokalisering</p>	<p>SKÄRM Typ: Full HD, 2160 x 1080 Storlek: 5,5 tum Multipeksskärm: Deca point capacitive touch Skydd: Corning® Gorilla® Glass 5</p>
<p>KOMMUNIKATION WLAN: Wi-Fi 6E Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 802.11 k/r/v fast transition roaming Wi-Fi 802.11 mc for location Wi-Fi 802.11 w Wi-Fi 802.11 u Bluetooth: 5.2 GNSS*: GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS NFC: Forum Type 1-5</p>	<p>MOBILNÄT* GSM: 850/900/1800/1900 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8) LTE FDD: B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B26, B28 LTE TDD: B38, B40, B41 5G: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 SIM: Nano-SIM + eSIM 5G-driftlägen: Public, Sliced, Private, Stand Alone (SA), Non Stand Alone (NSA) DECT* Frekvens: EU: 1880–1900 MHz BR: 1910–1920MHz LA: 1910–1930MHz, USA: 1920–1930 MHz Övrigt: 1900–1920MHz Modulering: GFSK</p>
<p>IP-KLASS IP68: 1,5 m i 30 minuter</p>	<p>BATTERI Typ: Kan bytas av användaren 4000 mAh</p>
<p>OPTISKA ENHETER Främre kamera: 8 MP Bakre kamera: 50 MP, 6120 x 8160 pixlar, autofokus, blix Flerfärgad övre LED för indikering Strekkodsläsare: 1D/2D-streckkoder SE4720*</p>	<p>PORTAR USB: USB-C CIC: Anslutning för Ascoms laddfack och bordsladdare</p>

* Finns i vissa produktvarianter

ascom

Ascom Sweden AB

Grimbodalen 2
417 49 Göteborg
Sverige
seinfo@ascom.com
Telefon: +46 31 55 94 00
ascom.se

Om Ascom

Vår vision är en värld där rätt information driver människor framåt. Vårt uppdrag är att förmedla rätt information till rätt person vid rätt tidpunkt så att de kan fatta bästa möjliga beslut.

Vi är en global leverantör av kommunikations- och samarbetslösningar för akutvård, långtidsvård, industri och säkerhetsföretag. Våra lösningar bygger på intelligenta integrationer med mjuk- och hårdvara som är baserad på öppna standarder och kompatibel med tredjepartslösningar. Varje sekund genererar våra system stora mängder data som vi sedan omvandlar till användbar information. Detta hjälper oss att göra data förståeliga för människor som arbetar i de tuffaste miljöerna, vilket säkerställer smidiga, kompletta och effektiva arbetsflöden.

Ascom har sitt huvudkontor i Baar i Schweiz, med dotterbolag i 19 länder och cirka 1 400 anställda världen över. Ascom (ASCN) är noterat på SIX Swiss Exchange i Zürich.