

Vi presenterar Ascom a72



Ascom a72

Ascom a72 är en tillförlitlig, robust och lättanvänd meddelande- och larmenhet, specifikt utvecklad för arbetsplatser där akuta situationer kräver omedelbar åtgärd. Beroende på dina behov finns tre versioner att välja mellan.

Bekväm och smart

En av de viktigaste egenskaperna hos Ascom a72 är storleken. Enheten är tillräckligt stor för att visa meddelanden tydligt men tillräckligt liten för att vara lätt att ha med sig. Tack vare den inbyggda antennen behöver användaren inte oroa sig för att den ska fastna i kläderna. Om enheten ändå skulle fastna finns en frigöringsfunktion som ser till att den inte går sönder. Enheten är även försedd med en ID-etikett för snabb identifiering.

Tillförlitlig meddelandehantering

Meddelanden presenteras i klartext på en stor bakgrundsbelyst LCD-skärm, vilket innebär att de kan läsas även i mörker. Meddelanden med hög prioritet kan programmeras så att de hamnar längst fram i meddelandekön, vilket avbryter alla pågående meddelanden. På så sätt kan du vara säker på att viktiga meddelanden kommer fram direkt.

a72 stöder gruppmeddelanden där samma meddelande skickas till en grupp personer samtidigt för att spara tid och säkerställa precision.

Med versionen a72 Protector är det också möjligt att kvittera meddelanden så att du vet att ditt meddelande har tagits emot. Om du är utom räckhåll får personer som söker dig ett automatiskt meddelande om detta. När du placerar enheten i laddningsstället skickas omedelbart ett meddelande till systemet om att du är otillgänglig.

Funktioner	Personsökare	Larm	Protector
Vibrationsfunktion	✓	✓	✓
Information om tillgänglighet/frånvaro	✓	✓	✓
Skicka meddelanden	✓		✓
Tvåvägs-kommunikation			✓
Kvittera			✓
Skicka data och data med prefix			✓
Larmknapp		✓	✓
Fall- och orörighetslarm		✓	✓
Rycklarm		✓	✓
Positionering med IR- och LF-teknik		✓	✓
Acoustic Location Signal (ALS)		✓	✓

Hjälp är bara en knapptryckning bort

Du kan förprogrammera olika säkerhetslarm för olika situationer. I en nödsituation trycker du bara på larmknappen. Din position lokaliseras med hög noggrannhet och hjälp skickas till dig utan dröjsmål. Tack vare stöd för IR- och LF-positionering kan larmet användas både inomhus och utomhus. Välj det positioneringssystem som bäst passar din miljö.

Automatiska larm

Ett larm skickas automatiskt om enheten tas bort från användaren med våld, om användaren ligger ned eller är orörlig under en fördefinierad tidsperiod. En blinkande, vibrerande eller pipande signal avges innan larmet skickas ifall larmet utlöstes av misstag, vilket eliminerar falsklarm.

Egensäkra versioner

Både Ascom a72 Pager och a72 Protector finns även i EX-versioner – godkända för användning i miljöer med explosionsrisk.

Tillbehör:

- Läderfodral
- Laddningsställ för 6 enheter
- Laddare för enstaka enheter
- Laddningsställ för batteripaket

Ascom a72 tekniska specifikationer

BODY Mått (h × b × d): 104 × 62 × 36 mm inkl. clip Vikt: 123 g inkl. batteri Material: PC/ABS, knappsats: Färg: svart Clip: Hinge-type (standard)	MILJÖEGENSKAPER Drifttemperatur: -10 °C till +55 °C Förvaringstemperatur: -20 °C till +55 °C Kapslingsklassning: IP64, IEC EN 60529 Immunitet mot elektromagnetiska fält: 3 V/m, EN 61000-4-3 Immunity to ESD: 8 kV kontakt och 16 kV luftgap, EN 61000-4-2 Falltest: IEC 60068-2-32, procedur 1, släppt 12 gånger från 1 meter, specifikationen utökad till 1,5 meter
SPRÅK Danska, nederländska, engelska, finska, franska, tyska, italienska, norska, portugisiska, spanska, svenska	RADIO Frekvensområde: 420–475 MHz Modulering: FSK Kanaldelning: 6.25/10/12.5/25 kHz Avvikelse: 2,5 kHz Antenn: Inbyggd Känslighet: 13 µV/m Utstrålad effekt: 50 mW ERP (TBD ATEX/UKEX/IECEx)
SKÄRM Skärm (b × h): 142 × 80 DOT Matrix LCD (35 × 24 mm aktivt område) Antal rader som visas samtidigt Beroende på teckenstorlek: 6 (liten), 5 (medelstor), 4 (stor) Rullist anger att det finns ytterligare rader Max. Antal tecken per rad: 27–32 (liten), 23–28 (medelstor), 17–22 (stor)	PLATS' OCH LARM (ENDAST LARM- OCH PROTECTOR-VARIANTER)² Positioneringstyper¹: Infrared (IR), Low Frequency (LF) Larmtyper²: Tryckknapp, fall, orörlighets- och/eller rycklarm
BATTERI OCH LADDNING Typ: Litiumjon Laddningstid: Ca 2 timmar Ur-/uppladdningscykler: ≥80 % kapacitet återstår efter 400 fulla ur-/uppladdningscykler	MEDDELANDEN (varianterna Personsökare och Protector) Meddelandelängd: Upp till 128 tecken per meddelande Lagringskapacitet: 20 meddelanden ¹

ascom

Ascom Sweden AB

Grimbodalen 2
 417 49 Göteborg
 Sverige
 seinfo@ascom.com
 Telefon: +46 31 55 94 00
 ascom.se

Om Ascom

Ascom är en global leverantör av lösningar med fokus på IKT för hälso- och sjukvården och mobila arbetsflöden. Ascoms vision är att överbrygga informationsklyftor och tillhandahålla bästa möjliga beslutsunderlag – oberoende av tid och plats. Ascoms mission är att erbjuda verksamhetskritiska realtidslösningar för miljöer som kräver omfattande mobilitet, specialanpassade lösningar och hög tidsprecision. Bolagets unika produkt- och lösningsprofil samt mjukvaruarkitektur gör det möjligt att integrera mobila enheter och lösningar som skapar flexibla och effektiva arbetsflöden inom hälso- och sjukvården, industrin, säkerhetssektorn och detaljhandeln.

Ascom har sitt huvudkontor i Baar i Schweiz, med dotterbolag i 18 länder och cirka 1300 anställda världen över. Ascom (ASCN) är noterat på SIX Swiss Exchange i Zürich.