



Ascom Myco 3 Lisävarusteet

Ascom Myco 3 -älypuhelimien on saatavilla erilaisia latausratkaisuja. Ascom-kuulokkeet tekevät handsfree-käytöstä sujuvaa. Puhelimen voi suojata näytönsuojalla, tunnistusta voi helpottaa värikoodilla ja puhelimen voi kiinnittää helposti työasuun tukevalla klipsillä.

Maksimoi käyttöaika

Laitteen jatkuvan toiminnan voi varmistaa vaihtoakulla. Lataustelineitä on saatavana puhelimille ja akuille, joko seinään tai pöytään asennettuna. Puhelimen voi ladata myös USB-latausjohdon avulla.

Handsfree

Handsfree-toiminnon saa käyttöön liittämällä Ascomin hyväksymät mikrofonilla varustetut kuulokkeet. Puhelimeen voi liittää myös sankaluurin.

Näytönsuoja parantaa kestävyttä

Näytönsuoja lisää Ascom Myco 3 -älypuhelimien käyttöikä.

Kiinnike takakuoreen

Klipsi varmistaa, että puhelin pysyy aina mukana liikkuvassa työssä. Klipsiin voi lisätä puhelimen tunnistusta helpottavan värikoodin.



Latausvarusteet



Latausteline puhelimille
Tuotenro CR7-AAAA



Latausteline akuille
Tuotenro CR8-AAAA



Pöytälaturi puhelimelle
ja akulle
Tuotenro DC5-AAAB



Akku
Tuotenro 660578



USB-laturi 2A kaikille
pistokkeille ja pistorasioille
Tuotenro 660587



Mikro-USB-johto
Tuotenro 660586

Handsfree-, kuljetus- ja näytönsuojavarusteet sekä väritarrat



Kuulokkeet
johtomikrofonilla, 3,5 mm
Tuotenro 660516



Takakuori klipsillä
Tuotenro 660585



Takakuori, ei klipsiä
Tuotenro 660580



Väritarrat klipsiin
Tuotenro 660579



Kuulokkeet puomimikrofonilla
ja QD-liitännällä, BIZ 2400 II
Tuotenro 660508



Kuulokesovitin
QD-liitännällä, 3,5 mm
Tuotenro 660515



Näytönsuojasarja
Tuotenro 660589

Ascom Oy

Puutarhakatu 55-57
20100 Turku
02 415 1200
www.ascom.fi
myynti@ascom.com

ascom