

Ascom Myco 3 -älypuhelin

Sujuviin työnkulkuihin päätöksenteon tueksi



Ascom Myco 3 -älypuhelin tukee liikkuvaa työtä terveydenhuollon, teollisuuden ja muiden toimialojen vaativassa ympäristössä.

Ascom Myco 3 -älypuhelimien tietoturvalliset yhteydet mahdollistavat saumattoman yhteistyön kaikkialla. Se tukee organisaation puhelinvaihteita Wi-Fi- ja LTE-verkossa. Kestävänä, Android Enterprise Recommended -puhelimena Ascom Myco 3 mahdollistaa ammattilaisille suunniteltujen sovellusten käytön.

Jatkuva toimintavalmius

Älypuhelimessa on tehokas suoritin, joka mahdollistaa usean eri toiminnon ja sovelluksen käytön samanaikaisesti. Puhelimen akun voi vaihtaa lennossa, eli puhelinta ei tarvitse sammuttaa eikä sovelluksista poistua akkua vaihdettaessa. Puhelimille ja akuille on saatavana erilaisia lataustelineitä.



Sisäänrakennettu, ammattikäyttöön suunniteltu viivakoodinlukija toimii nopeasti ja luotettavasti myös hämärässä ympäristössä.

Optimoitua vuorovaikutusta

Teräväpiirtoinen 5 tuuman kosketusnäyttö sopii ihanteellisesti hälytysten, viestien ja visuaalisen tiedon hallintaan. Laajakaistaäänänen sekä melun ja kaikujen vaimennuksen ansiosta äänenlaatu on erityisen hyvä. Nopea ja laadukas viivakoodinlukija toimii myös hämärässä ympäristössä, ja lujatekoinen klipsi kiinnittää puhelimen tukevasti vaatteisiin.

Edistää henkilöstön turvallisuutta

Puhelimen henkilöturvapainike mahdollistaa nopean hälytyksen uhkaavassa tilanteessa. Lisäksi älypuhelimessa on kaatumisen ja liikkumattomuuden tunnistus automaattisen hälytyksen aktivointiin. Henkilöturvahälytyksen paikkatiedot voidaan saada erilaisilla paikannustekniikoilla jopa huonetasolla.

Keskitetty laitehallinta

Myco 3 tukee useita laitehallintatyökaluja, mikä mahdollistaa keskitetyt päivitykset ja sovellushallinnan.

Ascom Myco 3 – liikkuvuutta, turvallisuutta, tuottavuutta

■ Suunniteltu vaativaan käyttöympäristöön

Alumiinirunko ja Corning® Gorilla® Glass 3. Pölyn- ja vedenkestävä IP67-luokituksen mukaisesti. Kestää yleisesti käytettyjä pesu- ja desinfiointiaineita.* Lennessa vaihdettava akku pitää puhelimen toiminnassa akunvaihdon aikana.

■ Suunniteltu helppokäyttöiseksi

Älykkäästi sijoitettu, ergonominen viivakoodinlukija mahdollistaa luotettavan tunnistuksen. Yläreunassa olevasta LED-valosta näkee eri prioriteetin hälytykset yhdellä vilkaisulla.

■ Android Enterprise Recommended

Kestävänä, ammattikäyttöön suositeltuna Android-laitteena Myco 3 mahdollistaa ammattilaisille suunniteltujen sovellusten käytön ja tukee keskitettyä laitehallintaa.

Ascom Myco 3:n tekniset tiedot

ALUSTA Käyttöjärjestelmä: Android 10 CPU: 2,3/1,8 GHz, kahdeksanytiminen	TUNNISTIMET Kolmiakselinen kiihtyvyyssmittari Kolmiakselinen gyroskooppi Etäisyysanturi Valoanturi Ascomin IR-paikannus
RUNKO Mitat: 150 x 76 x 14/16 mm Paino: 239 g Rakenne: Alumiinirunko SIM: Nano-SIM	ILMOITUKSET Monivärinen LED-merkkivalo yläosassa
AKKU Tyyppi: Vaihdettava 2935 mAh	KAMERA Etukamera: 5 MP Takakamera: 13 MP, automaattitarkennus, salama, 4160 x 3120 pikseliä
NÄYTTÖ Tyyppi: Täysi HD Koko: 5” Näyttötarkkuus: 1920 x 1080 (FHD) Monipistekosketus: Deca point -kapasiivinen kosketusnäyttö Suojaus: Corning® Gorilla® Glass 3	TIETOLIIKENNEYHTEYDET WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.11 k/r/v Bluetooth: 4.1 GNSS: A-GPS; GLONASS NFC: NFC Forumin tyypit 1–5
VERKKO Laitevariantit: Wi-Fi tai Wi-Fi + LTE	LIITÄNNÄT USB: Micro-USB ÄÄNI: 3,5 mm:n audioliitäntä
MUISTI Sisäinen: 4 Gt RAM, 64 Gt Flash	PAINIKKEET 3 monitoimipainiketta, 1 ylhäällä ja 2 sivuilla
MATKAPUHELIN Taajuudet: LTE : FDD B1, B3, B5, B7, B8, B20 LTE : TDD B38, B40, B41 3G: WCDMA (B1, B5, B8) GSM: 850/900/1800/1900	LUKIJA Viivakoodi: 1D/2D-viivakoodit
IP-LUOKITUS IP67: Pölyn- ja vedenkestävä	

*Testatut puhdistus- ja desinfiointiaineet: ascom.fi

Lisävarusteet: ascom.fi

Ascom Oy
+358 2 415 1200
info.fi@ascom.com
www.ascom.fi

Lähimmältä Ascomin edustajalta saat tarvittaessa teknisiä lisätietoja.
Katso yhteystiedot sivustolta ascom.fi.

ascom