



# Ascom i63 VoWiFi Mobility with Confidence

*Et solid håndsett med flott design for pålitelig kommunikasjon og koordinering*



- Pålitelig VoWiFi-ytelse og sømløs roaming
- Brukervennlig
- Enkel enhetsadministrasjon

## **VoWiFi-ytelse i tre ulike modeller**

Nye Ascom i63 er pålitelig, forenkler administrasjonen og yter VoWiFi kombinert med solid konstruksjon, god ergonomi og et flott design. Ascom i63 VoWiFi er tilgjengelig i tre ulike modeller (Talker, Messenger og Protector) og leverer enestående roaming- og nettverksytelse.

## **Bluetooth og lokalisering**

Alle modellene støtter Bluetooth slik at det er mulig å benytte trådløse headset. Protector-modellen er kompatibel med IR og LF. Messenger- og Protector-modellene støtter også Bluetooth LE-lokaliseringssystemer, WLAN-aksesspunkter, Cisco MSE og AiRISTA Flow RTLS-lokaliseringssystemer.

## **Bygget for å fungere – dag inn og dag ut.**

Et 920 mAh batteri gir opptil 100 timer standby-tid og 10 timer taletid. Med solid konstruksjon er den støv- og vanntett i henhold til IP44-standarden, og kan trygt rengjøres med vanlige desinfeksjonsmidler.

## **Enkel å bruke, administrere og sikre.**

Solid holdbarhet, sentralisert administrasjon og trådløse oppdateringer (OTA) gir lav eierskapskostnad og enkel administrasjon. Ulike godkjenings- og krypteringsmetoder sørger for sikkerhet i bedriftsklassen.

# Ascom i63 VoWiFi: Mobility with Confidence

- **VoWiFi-ytelse og sømløs roaming for det profesjonelle markedet.** Støtter fire nettverkssystemer med automatisk og manuelt valg. Sømløs roaming er optimalisert med 802.11r, 802.11K, og OKC (Opportunistic Key Caching)- og PMKSA (Pairwise Master Key Identifier)-bufring.
- **Enkel å bruke.** Bluetooth-aktivert headset for håndfri bruk. Stor, lettlest skjerm og lav vekt (kun 135 g) gjør det behagelig å bruke Ascom i63, også på lange skift.
- **Enkel enhetsadministrasjon.** Med sentralisert administrasjon kan administratorer fjernkonfigurere alle innstillinger. Godkjent integrering med ledende PBX- og Wi-Fi-tilbydere.
- **Sikkerhet for brukere og kolleger.** Ascom i63 Protector-modellen har alarmtrykknapp, fallalarm og ingen-bevegelse-alarm. Protector- og Messenger-modellen støtter begge flere metoder for presis enhetslokalisering.
- **Mobilitet du kan stole på.** Ascom i63 gjør det enkelt å optimalisere arbeidsflyt for økt effektivitet. Funksjoner som enestående talekvalitet, brukergrensesnitt på flere språk, meldingsfunksjoner og omfattende telefonbokalternativer gir enkel tilgang til kolleger, hendelser og virksomhetskritisk informasjon.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR ASCOM i63

### Oversikt

Mål (l × b × h): 137 × 52 × 21 mm  
Vekt: 135 g (uten klemme)

**Skjerm:** 31 × 41 mm (2,0 tommers), TFT-fargeskjerm.  
240 × 320 piksler med hvit LED-bakgrunnslys

### Batteri og lading

Type: Li-polymer 3,7 V; 920 mAh  
Taletid: 10 timer  
Standby-tid: 100 timer  
Ladetid: under 4 timer

### Tilkoblinger

Universaltilkobling: Med USB for rask nedlasting av programvare, konfigurasjon og batterilading.  
Kontakt for headset: Standard 3,5 mm

### Språk

Meny- og meldingsspråk (20): Arabisk, kinesisk (forenklet), tsjekkisk, dansk, nederlandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, gresk, ungarsk, italiensk, norsk, polsk, portugisisk (brasiliansk), russisk, slovakisk, spansk, svensk og tyrkisk.

### Telefonbok

Sentral telefonbok: Ubegrensede oppføringer  
Bedriftstelefonbok: 1000 oppføringer  
Lokal telefonbok: 250 oppføringer

### Telefoni

Indikator

- Opplyst skjerm
- Vibrasjon
- 14 ringesignal
- Kraftig ringesignal
- 5 pipesignal
- 3 brukerdefinerte lyder

**Lagringskapasitet for anropsliste:** 25 anrop (innkommende, utgående og tapte) med tidsstempel

**Talekodeker:** Opus Wideband, G.711 A-law (EU), G.711 u-law (USA), G.722, G.729, G.729A, G.729B og G.729AB

### Lokalisering og alarm

Lokaliseringstyper (Messenger og Protector): IR, LF (Protector)  
BLE  
Tilknyttet WLAN-aksesspunkt  
Cisco MSE  
AiRISTA Flow RTLS

Alarmtyper (Protector):  
Støttet versjon: Trykknappalarm  
Fallalarm og ingen-bevegelse-alarm  
ALS (Acoustic Location Signal)  
Automatisk anrop etter alarm

### Bluetooth

Støttet versjon: 5.0  
Støttede profiler: Headset og håndfri

### WLAN

Quality of Service (QoS): WMM, TSPEC-basert CAC  
Støttede nettverk: 802.11 a/b/g/n/ac (MCS0-7)

### Sikkerhet

Sikkerhetsstandard: 802.11i, 802.11w  
Krypteringsmetoder: AES-CCMP, TKIP  
Godkjenningemetoder:

- Open
- WPA/WPA2-PSK
- PEAP-MSCHAPv2
- EAP-TLS

### Roaming

- 802.11r, 802.11k
- OKC (Opportunistic Key Caching)
- PMKSA-bufing

### Lisenser

WH2-L01: Oppgraderingslisens Ascom i63 Talker til Messenger

WH2-L02: Oppgraderingslisens Ascom i63 Talker til Protector (kun alarmknapp-funksjon)

WH2-L03: Oppgraderingslisens Ascom i63 Messenger til Protector (kun alarmknapp-funksjon)

## Ascom Norway AS

Alf Bjerckes vei 8  
0582 Oslo  
Norge  
firmapost@ascom.no  
Telefon: +47 23 24 77 00  
ascom.no

**ascom**