

# Ascom Myco 4

Le smartphone pour une communication et une collaboration plus intelligentes



*Le nouvel Ascom Myco 4 est plus qu'un simple téléphone. Associant les caractéristiques et les fonctions de plusieurs mobiles professionnels en un seul smartphone robuste, de qualité professionnelle et compatible avec les désinfectants.*

*Ascom Myco 4 est l'interface idéale pour le personnel et la direction qui recherchent une communication et une collaboration plus intelligentes au travail.*

## **Ascom Myco 4 est spécialement conçu pour apporter de la valeur ajoutée :**

- Il vous aide à pérenniser vos appareils, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à minimiser le coût total de possession (TCO).
- C'est un smartphone robuste de qualité professionnelle conçu pour résister aux multiples exigences professionnelles des environnements de travail.
- Il aide le personnel à se sentir en sécurité grâce aux dernières fonctionnalités d'alarme DATI.
- Il assure la communication et la collaboration en situation critique. Les bonnes informations aux bonnes personnes au bon moment

Avec Ascom Myco 4, vous êtes prêt(e) à relever vos défis les plus critiques au travail et à passer à l'étape suivante.

## **Pour une réduction du coût total de possession**

- Possibilité d'améliorer l'efficacité avec un seul smartphone de qualité professionnelle qui peut être partagé, sans compromettre ses performances.
- Possibilité de partager Ascom Myco 4 sur plusieurs équipes, permettant d'optimiser leur fonctionnement tout en réduisant le nombre total de mobiles requis.

- Un meilleur retour sur investissement grâce aux appareils partagés au sein de l'organisation plutôt qu'un seul appareil par utilisateur.
- Sa conception robuste offre une durée de vie potentiellement plus longue tout en minimisant les coûts de réparation et de remplacement par rapport à des smartphones grand public.
- Prêt pour la désinfection et facile à nettoyer. Respecte les protocoles de contrôle et procédures de désinfection.

## **Pour les professionnels et les lieux de travail**

- De conception robuste et fiable – spécialement conçu pour résister aux environnements de travail les plus difficiles.
- Nettoyable et résistant à de nombreux chiffons et liquides désinfectants.
- Longue durée de vie de la batterie conçue pour une journée complète de travail.
- La batterie remplaçable à chaud maximise la continuité du flux de travail sans interruption, arrêt ou redémarrage.
- Partageable et sécurisé – préserve la sécurité des informations, car les données de l'application sont automatiquement effacées chaque fois que l'utilisateur se déconnecte ou que le Myco 4 est connecté au chargeur.



### Pour la sécurité et la tranquillité d'esprit du personnel

- Capacités avancées d'alarme DATI pour protéger et rassurer les travailleurs isolés
- Bouton d'alarme (type bouton poussoir) placé en évidence sur le dessus du mobile
- Alarme automatique : Perte de verticalité ou d'immobilité en cas d'incapacité de l'utilisateur
- Plusieurs technologies de localisation prises en charge pour identifier le dernier emplacement et le dernier sens de déplacement connus de l'utilisateur
- L'appel silencieux automatique après l'alarme (mode écoute) permet aux équipes d'intervention d'écouter lorsqu'elles interviennent
- Alarme Arrachement (cordon) en option en cas d'arrachage du mobile

### Pour la communication et la collaboration critique

- Une technologie fiable et éprouvée permet aux utilisateurs de ne jamais manquer un message ou un appel
- Des performances Wi-Fi optimisées en déplacement avec un transfert sans coupure entre les points d'accès Wi-Fi garantissant une excellente qualité d'appel et une connectivité des données dans la zone de couverture
- La LED multi-couleurs fournit une notification visuelle immédiate, permettant aux utilisateurs de distinguer facilement les types d'alarmes entrantes et leurs niveaux de priorité
- Sécurité Android améliorée avec sandboxing des applications pour protéger toutes les données envoyées vers et depuis le mobile
- Modules cryptographiques validés FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 – conformes aux exigences strictes des agences gouvernementales du monde entier en matière de sécurité de l'information
- La procédure de batterie remplaçable à chaud garantit l'absence de temps d'arrêt et de perturbations des communications en cours, y compris les alertes critiques
- Les applications et services critiques sont surveillés activement et relancés automatiquement en cas d'échec pour une raison quelconque

### Les versions Ascom Myco 4

Caractéristiques	Code-barres cellulaire Wi-Fi	Code-barres Wi-Fi	Wi-Fi
Système d'exploitation Android – avec extensions missions critiques Ascom	●	●	●
Écran tactile 5,5" très lumineux	●	●	●
Batterie remplaçable à chaud Haute capacité, facilement remplaçable, accès aux infos de la batterie	●	●	●
Notifications par LED multi-couleurs (en partie supérieure de l'appareil)	●	●	●
Lecteur d'empreintes digitales	●	●	●
Conception robuste : résistance élevée aux chocs et aux chutes	●	●	●
IP68, facilement nettoyable Prend en charge des protocoles stricts de désinfection. Résistance élevée aux UV, à la corrosion chimique causée par les lingettes désinfectantes et les solvants	●	●	●
Caméra arrière 50 mégapixels, Caméra avant 8 mégapixels	●	●	●
4 boutons multifonctions programmables	●	●	●
Port USB-C	●	●	●
Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 (BLE)	●	●	●
Téléphonie SIP native – Interopérabilité certifiée avec les principaux IP-PBX	●	●	●
Lecteur de codes-barres professionnel avec viseur intégré	●	●	–
Fonction d'alarme DATI (Arrachement) – par cordon/chaîne	●	●	–
Localisation par infrarouge (IR)	●	●	–
Double carte SIM/eSIM cellulaire 5G	●	–	–

## Caractéristiques techniques du smartphone Ascom Myco 4

<p><b>PLATEFORME</b>  <b>Système d'exploitation :</b> Android 12  <b>PROCESSEUR :</b> Qualcomm 6490,              Octa-core 2 GHz  <b>Mémoire :</b> 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire Flash</p>	<p><b>BOÎTIER</b>  <b>Dimensions :</b> 154,6mm x 72,6mm x 18,9mm (6,08 x 2,85 x 0,74 po) avec lecteur de codes-barres, 154,6mm x 72,6mm x 13,1mm (6,08 x 2,85 x 0,51 po) sans lecteur de codes-barres  <b>Poids :</b> 253 g (8,9 oz) avec lecteur de codes-barres, 233 g (8,2 oz) sans lecteur de codes-barres  <b>4 boutons multifonctions</b> 1 en haut, 3 sur les côtés</p>
<p><b>CAPTEURS</b>              Accéléromètre à trois axes              Gyroscope à trois axes              Capteur de proximité              Capteur de lumière              Boussole              Localisation infrarouge Ascom*</p>	<p><b>ÉCRAN</b>  <b>Type :</b> Full HD, 2160 x 1080  <b>Taille :</b> 5,5"  <b>Multipoint :</b> Multipoint tactile capacitif 10 points  <b>Protection :</b> Corning® Gorilla® Glass 5</p>
<p><b>COMMUNICATIONS</b>  <b>WLAN :</b> Wi-Fi 6E              Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax              Wi-Fi 802.11 k/r/v roaming à transition rapide              Wi-Fi 802.11 mc pour la localisation              Wi-Fi 802.11 w              Wi-Fi 802.11 u  <b>Bluetooth :</b> 5.2  <b>GNSS :</b> GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS  <b>NFC :</b> Forum de type 1 à 5</p>	<p><b>CELLULAIRE*</b>  <b>GSM :</b> 850/900/1800/1900  <b>3G :</b> WCDMA (B1, B2, B5, B8)              LTE FDD : B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B26, B28  <b>LTE TDD :</b> B38, B40, B41  <b>5G :</b> n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78  <b>SIM :</b> Nano-SIM + eSIM</p>
<p><b>INDICE IP</b>  <b>IP68 :</b> 1,5 m pendant 30 minutes</p>	<p><b>BATTERIE</b>  <b>Type :</b> Remplaçable par l'utilisateur 4000 mAh</p>
<p><b>APPAREILS OPTIQUES</b>  <b>Caméra avant :</b> 8 MP  <b>Caméra arrière :</b> 50 MP              LED multi-couleurs en partie supérieure pour une indication visuelle rapide  <b>Lecteur de codes-barres :</b> Codes-barres 1D/2D SE4720*</p>	<p><b>PORTS</b>  <b>USB :</b> USB-C  <b>CIC :</b> Connecteur pour racks de charge compatibles et chargeurs de bureau</p>

\* Disponible dans certaines versions

# ascom

### Ascom (France) S.A.

48 rue Carnot CS 30061  
 92156 Suresnes Cedex  
 France

FR.Communication@ascom.com

Tél. : + 33 1 47 69 64 64

www.ascom.com/fr

### À propos d'Ascom

Ascom est un fournisseur international en solutions de communication et de gestion des flux de travail mobiles dans le secteur de la santé. La vision d'Ascom : combler les déficits d'information numérique pour permettre une prise de décision optimale, partout et à tout moment. L'entreprise s'est donnée pour mission de proposer des solutions de communication de première importance en temps quasi réel, taillées sur mesure pour les environnements ad hoc où mobilité et réactivité sont des facteurs essentiels. À partir de sa gamme de produits et de ses compétences en architecture logicielle, Ascom conçoit des solutions d'intégration et de mobilité qui génèrent des flux de travail fluides, complets et efficaces, pour le secteur de la santé comme pour l'industrie, la sécurité ou encore la grande distribution.

Ascom a son siège à Baar, en Suisse, est présent dans 18 pays et emploie environ 1300 personnes dans le monde. Les actions nominatives d'Ascom (ASCN) sont cotées au SIX Swiss Exchange, à Zurich.