



L'elegante e robusto ricevitore di livello enterprise per il coordinamento e le comunicazioni mobili affidabili



- Prestazioni VoWiFi affidabili e roaming ininterrotto
- Facile da usare
- Gestione facile del dispositivo

Prestazioni VoWiFi reali in tre modelli

Il nuovo ricevitore Ascom i63 presenta l'affidabilità, la facilità di gestione e le prestazioni del VoWiFi con la robustezza di livello enterprise, l'ergonomia e l'elegante design.
Disponibile in tre modelli (Talker, Messenger e Protector), Ascom i63
VoWiFi fornisce prestazioni di rete e in roaming di livello elevato.

Bluetooth e posizionamento

Tutti i modelli sono abilitati per la connessione Bluetooth, che consente di utilizzare le cuffie wireless lasciando le mani libere. Il modello Protector è compatibile con gli infrarossi (IR) e la bassa frequenza (LF). I modelli Messenger e Protector supportano anche i sistemi di localizzazione a bassa energia Bluetooth, gli access point

WLAN e i sistemi RTLS, quali Cisco MSE e AiRISTA Flow.

Costruito per lavorare... E lavorare. E lavorare.

La batteria a 920 mAh fornisce fino a 100 ore di funzionamento in stand-by e 10 ore di conversazione. La struttura robusta e resistente all'acqua e alla polvere secondo lo standard IP44 può essere pulita con i disinfettanti comuni.

Facile da usare. Facile da gestire. Facile da proteggere.

Durevolezza, gestione centralizzata e aggiornamenti software OTA (Over the air) garantiscono un Total Cost of Ownership ridotto e una facile amministrazione. I vari metodi di autenticazione e crittografia forniscono una sicurezza robusta di livello enterprise.



01960-01 IT © Ascom Holding AG

Ascom i63 VoWiFi: mobilità con fiducia

- Prestazioni VoWiFi di livello enterprise e roaming ininterrotto. Supporta quattro sistemi di rete, con selezione automatica e manuale. Il roaming ininterrotto è ottimizzato con 802.11r, 802.11K e caching di tipo OKC (Opportunistic Key Caching) e PMKSA (Pairwise Master Key Security Association).
- Facile da usare. Le cuffie Bluetooth facilitano il funzionamento a mani libere. Lo schermo ampio e di facile lettura e il peso ridotto (solo 135 g) facilitano l'uso del ricevitore Ascom i63 anche durante i turni più lunghi.
- Gestione facile del dispositivo. La gestione centralizzata di livello enterprise permette agli amministratori di configurare tutte le impostazioni in remoto. Interoperabilità convalidata con i principali fornitori di PBX e Wi-Fi.
- Protegge utenti e colleghi. Il modello Ascom i63 Protector presenta pulsante a pressione, allarmi Uomo a terra e Assenza di movimento. Per i modelli Protector e Messenger sono disponibili vari metodi di localizzazione del dispositivo.
- Mobilità con fiducia. Il ricevitore Ascom i63 rende più facile ottimizzare la produttività del flusso di lavoro. Caratteristiche quali l'eccellente qualità audio, l'interfaccia utente multilingue, le funzionalità di messaggistica e le complete opzioni della rubrica consentono agli utenti di avere sempre a disposizione colleghi, eventi e informazioni mission critical.

SPECIFICHE TECNICHE DI ASCOM 163

Panoramica

Dimensioni (L × A × H): 137 × 52 × 21 mm 135 q (clip escl.)

Display: 31 × 41 mm, display TFT a colori.

LCD da 240 × 320 pixel con LED bianco retroilluminato

Batteria e carica

Tipo: Polimeri di litio da 3,7 V 920 mAh

Durata in conversazione: 10 ore Durata in stand-by: 100 ore Tempo di ricarica: <4 ore

Connettori

Connettore universale: Con USB per il download di software, la configurazione

e la carica della batteria rapidi.

Connettore per cuffie: Standard da 3.5 mm

Lingue (20):

Lingue di menu e messaggi

Arabo, ceco, cinese (semplificato), danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, norvegese, olandese, polacco, portoghese (brasiliano), russo, slovacco, spagnolo, svedese, tedesco,

turco e ungherese.

Rubrica

voci illimitate Rubrica centrale: Rubrica aziendale: 1000 voci 250 voci Rubrica locale:

Telefonia

Indicazione

• Display illuminato Vibrazione • 14 tipi di suoneria

 Suoneria aggressiva • 5 segnali sonori

• 3 segnali personalizzati dall'utente

Capacità di memorizzazione dell'elenco chiamate:

25 chiamate (ricevute, composte e perse) con indicazione di data e ora

Codec audio: Opus Wideband, G.711 A-law (EU),

G.711 u-law (US), G.722, G.729, G.729A,

G.729B e G.729AB

Ascom Holding AG

Zugerstrasse 32 CH-6340 Baar Svizzera info@ascom.com Phone: +41 41 544 78 00 ascom.com

Posizione e allarmi

Tipi di posizione IR. LF (Protector) (Messenger e Protector): BLE

Access point (AP) WLAN associati

Cisco MSF AiRISTA Flow RTLS

Tipi di allarmi (Protector):

Versione supportata: Allarme a pressione di un pulsante

Allarmi Uomo a terra e Assenza di movimento

Acoustic Location Signal (ALS)

Chiamata di emergenza automatica dopo l'allarme

Bluetooth

Versione supportata:

Profili supportati: Cuffie e mani libere

WLAN

WMM_CAC basato su TSPEC Quality of Service (QoS): Reti supportate: 802.11 a/b/g/n/ac (MCS0-7)

Sicurezza

Standard di sicurezza: 802.11i, 802.11w Metodi di crittografia: AES-CCMP, TKIP Metodi di autenticazione: Aperto • WPA/WPA2-PSK

• PEAP-MSCHAPv2 • EAP-TLS

Potenziamento del roaming

• 802.11r, 802.11k • Opportunistic Key Caching • Caching PMKSA

Licenze

WH2-L03:

WH2-I 01: Licenza di aggiornamento da Ascom i63 Talker

a Messenger

WH2-L02: Licenza di aggiornamento da Ascom i63 Talker a Protector (solo funzionalità del pulsante di allarme)

Licenza di aggiornamento da Ascom i63 Messenger

a Protector (solo funzionalità del pulsante di allarme)

